



## Rändelformwerkzeug rechts, Schaftgröße: 10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	290094 10
GTIN	4030741660214
Artikelklasse	29H

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Minimaler Druck reduziert die Belastung für Werkstück und Maschine.**
- **Synchronspindel für einfache Einstellung von Rändelträgern und Spitzenhöhen.**

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

### Technische Beschreibung

für Rändelsenkungs- $\varnothing$ $d_3$	11 mm
Schaft Höhe	10 mm
Schaft Breite	10 mm
für Rändel- $\varnothing$ $d_1$	15 mm
für Rändelbohrungs- $\varnothing$ $d_2$	6 mm
Laufscheibe	299927 1
für Rändelbreite $b$	6 mm

Bundbolzen	299925 1
Arbeitsbereich	0 - 15 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 2×AA
Produktart	Rändelwerkzeug

---

## Zubehör

Laufscheibe Typ 1	299927 1
Laufscheibe Typ 2	299927 2
Bundbolzen Typ 1	299925 1
Bundbolzen Typ 2	299925 2