



ECO Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 16mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 290036 16 |
| GTIN | 4030741881152 |
| Artikelklasse | 29H |

Beschreibung

Ausführung:

Konventionell einsetzbar.

Hinweis:

Spitzenhöhe muss eingestellt werden.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Arbeitsbereich | 3 - 50 mm |
| Laufstift | 299911 6 |
| für Rändelbreite b | 4 mm |
| für Rändel-Ø d ₁ | 10; 15 mm |
| Schaft Höhe | 16 mm |
| Schaft Breite | 16 mm |
| für Rändelbohrungs-Ø d ₂ | 4 mm |
| Schneidrichtung | links und rechts |
| für Rändelprofil | RAA 1×AA |
| für Rändelprofil | RBL 1×BR |
| für Rändelprofil | RBR 1×BL |
| für Rändelprofil | RGE30° 1×GV30° |
| für Rändelprofil | RGV30° 1×GE30° |

Produktart

Rändelwerkzeug

Zubehör

HSS-LaufstiftHSS Typ 1

299911 1