



Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290090 10
GTIN	4030741688065
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Technische Beschreibung

Schaft Höhe	10 mm
für Rändelsenkungs- \varnothing d_3	11 mm
Bundbolzen	299925 1
Arbeitsbereich	3 - 40 mm
für Rändel- \varnothing d_1	15 mm
Schaft Breite	12 mm
für Rändelbohrungs- \varnothing d_2	6 mm
für Rändelbreite b	6 mm

Laufscheibe	299927 1
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 2×AA
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

Bundbolzen Typ 1	299925 1
Laufscheibe Typ 1	299927 1