



## ECO Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	290036 8
GTIN	4030741290657
Artikelklasse	29H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Konventionell einsetzbar.

#### Hinweis:

Spitzenhöhe muss eingestellt werden.

### Technische Beschreibung

für Rändel-Ø d <sub>1</sub>	10; 15 mm
Laufstift	299911 2
Schaft Breite	8 mm
Arbeitsbereich	3 - 50 mm
für Rändelbreite b	4 mm
für Rändelbohrungs-Ø d <sub>2</sub>	4 mm
Schaft Höhe	8 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×AA
für Rändelprofil	RBL 1×BR
für Rändelprofil	RBR 1×BL
für Rändelprofil	RGE30° 1×GV30°
für Rändelprofil	RGV30° 1×GE30°

Produktart

Rändelwerkzeug