



ECO Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 16Xmm



Bestelldaten

Bestellnummer	290036 16X
GTIN	4030741007880
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Konventionell einsetzbar.

Hinweis:

Spitzenhöhe muss eingestellt werden.

Technische Beschreibung

Schaft Breite	16 mm
Schaft Höhe	16 mm
für Rändel- \varnothing d ₁	20; 25 mm
Arbeitsbereich	8 - 200 mm
für Rändelbohrungs- \varnothing d ₂	6 mm
für Rändelbreite b	8 mm
Laufstift	299911 1
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×AA
für Rändelprofil	RBL 1×BR
für Rändelprofil	RBR 1×BL
für Rändelprofil	RGE30° 1×GV30°
für Rändelprofil	RGV30° 1×GE30°

Produktart

Rändelwerkzeug

Zubehör

HSS-LaufstiftHSS Typ 1

299911 1

ECO Rändelformwerkzeug-Set Typ 16

290050 16