



ECO Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290036 25
GTIN	4030741881145
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Konventionell einsetzbar.

Hinweis:

Spitzenhöhe muss eingestellt werden.

Technische Beschreibung

Laufstift	299911 7
Schaft Breite	25 mm
für Rändel-Ø d ₁	20; 25 mm
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	6 mm
Arbeitsbereich	8 - 200 mm
Schaft Höhe	20 mm
für Rändelbreite b	8 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×AA
für Rändelprofil	RBL 1×BR
für Rändelprofil	RBR 1×BL
für Rändelprofil	RGE30° 1×GV30°
für Rändelprofil	RGV30° 1×GE30°

Produktart

Rändelwerkzeug

Zubehör

HSS-LaufstiftHSS Typ 1

299911 1