



ECO Rändelformwerkzeug rechts, Schaftgröße: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290039 16
GTIN	4030741881176
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Konventionell einsetzbar.

Hinweis:

Spitzenhöhe muss eingestellt werden.

Technische Beschreibung

für Rändel-Ø d ₁	15 mm
Arbeitsbereich	6 - 60 mm
Schaft Breite	16 mm
für Rändelbreite b	4 mm
Laufstift	299911 4
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	4 mm
Schaft Höhe	16 mm
für Rändelprofil	RBR 2×BL
für Rändelprofil	RBL 2×BR
für Rändelprofil	RAA 2×AA
für Rändelprofil	RGE30° BL/BR30°

für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
Produktart	Rändelwerkzeug