



ECO Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290041 20
GTIN	4030741707025
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Konventionell einsetzbar.

Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

Hinweis:

Spitzenhöhe muss eingestellt werden.

Technische Beschreibung

Laufstift	299911 3
Arbeitsbereich	10 - 110 mm
für Rändelbreite b	8 mm
Schaft Höhe	20 mm
Schaft Breite	20 mm
für Rändelbohrungs- \varnothing d ₂	6 mm
für Rändel- \varnothing d ₁	20 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RBR 2×BL
für Rändelprofil	RAA 2×AA
für Rändelprofil	RBL 2×BR

für Rändelprofil	RGE30° BL/BR30°
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

ECO Rändelformwerkzeug-Set Typ 20	290050 20
-----------------------------------	-----------