



## ECO Rändelformwerkzeug rechts, Schaftgröße: 12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	290039 12
GTIN	4030741290442
Artikelklasse	29H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Konventionell einsetzbar.

#### Hinweis:

Spitzenhöhe muss eingestellt werden.

### Technische Beschreibung

für Rändel-Ø d <sub>1</sub>	15 mm
Schaft Breite	12 mm
Laufstift	299911 4
für Rändelbohrungs-Ø d <sub>2</sub>	4 mm
Arbeitsbereich	6 - 60 mm
Schaft Höhe	12 mm
für Rändelbreite b	4 mm
für Rändelprofil	RBR 2×BL
für Rändelprofil	RBL 2×BR
für Rändelprofil	RAA 2×AA
für Rändelprofil	RGE30° BL/BR30°

für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
Produktart	Rändelwerkzeug