



## ECO Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	290036 12
GTIN	4030741881077
Artikelklasse	29H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Konventionell einsetzbar.

#### Hinweis:

Spitzenhöhe muss eingestellt werden.

### Technische Beschreibung

Laufstift	299911 2
Arbeitsbereich	3 - 50 mm
für Rändelbohrungs- $\varnothing$ $d_2$	4 mm
Schaft Höhe	12 mm
für Rändelbreite b	4 mm
für Rändel- $\varnothing$ $d_1$	10; 15 mm
Schaft Breite	12 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×AA
für Rändelprofil	RBL 1×BR
für Rändelprofil	RBR 1×BL
für Rändelprofil	RGE30° 1×GV30°
für Rändelprofil	RGV30° 1×GE30°

Produktart

Rändelwerkzeug