

**Garant****Elektronik-Seitenschneider glatter Schnitt, stärkere Schneiden, KW, ganze Länge: 135mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	726702 135
GTIN	4062406395018
Artikelklasse	71B

## Beschreibung

### Ausführung:

Professionelle Schneidzangen mit leicht scherendem Schnitt. Beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen genau zusammengefügt um einen präzisen Schnitt zu gewährleisten. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung. **2K-Griffhüllen** aus ableitendem Material. **ESD-geeignet.**

### Werkstoff:

Aus Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.

## Technische Beschreibung

Schneidenlänge	8 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	1,3 mm
Kopfbreite	13,5 mm
ganze Länge	135 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Kohlenstoffstahl (C70)

Oberfläche	reflexionsfrei phosphatiert
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange