

Garant**Elektronik-Seitenschneider speziell für harte Drähte, KW, ganze Länge:
135mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	726762 135
GTIN	4062406395049
Artikelklasse	71B

Beschreibung**Ausführung:**

Professionelle Schneidzangen mit leicht scherendem Schnitt. Beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen genau zusammengefügt um einen präzisen Schnitt zu gewährleisten. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung. **2K-Griffhüllen** aus ableitendem Material. **ESD-geeignet.**

Werkstoff:

Aus Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.

Technische Beschreibung

Kopfbreite	13 mm
Schneidenlänge	12 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	1,3 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	0,4 mm
ganze Länge	135 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	ohne Wate

Werkstoff	Kohlenstoffstahl (C70)
Oberfläche	reflexionsfrei phosphatiert
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange