

Garant**Elektronik-IC-Schneider, SFW, ganze Länge: 130mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	726942 130
GTIN	4062406395063
Artikelklasse	71B

Beschreibung**Ausführung:**

Professionelle Schneidzange mit leicht scherendem Schnitt. Beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen genau zusammengefügt um einen präzisen Schnitt zu gewährleisten. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung. **2K-Griffhüllen** aus ableitendem Material. **ESD-geeignet.**

Werkstoff:

Aus Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.

Technische Beschreibung

Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	1,02 mm
Kopfbreite	14 mm
Kopflänge	18 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	sehr feine Wate
Werkstoff	Kohlenstoffstahl (C70)
Oberfläche	reflexionsfrei phosphatiert
Produktnameattribut	SFW

Produktart

schneidende Zange