

**Garant****Elektronik-Nadelzange 48° abgewinkelt, ganze Länge: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	727182 150
GTIN	4062406395094
Artikelklasse	71B

**Beschreibung****Ausführung:**

Beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen genau zusammengefügt. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung. **2K-Griffhüllen** aus ableitendem Material, **ESD-geeignet**.

Oval-spitze Backen, innen gerieft.

**Werkstoff:**

Aus Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	150 mm
Kopfbreite	13 mm
Backenlänge	35 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Maulform	abgewinkelt
Ausführung Backen	oval-spitz, innen gerieft
Griff	2K-Griffhülle
Werkstoff	Kohlenstoffstahl (C70)
Oberfläche	reflexionsfrei phosphatiert.

mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	Flachrundzange