



## Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/6mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	215717 63/6
GTIN	4062406394998
Artikelklasse	220

### Beschreibung

#### Ausführung:

Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe.  
Ohne Innenkühlung.

#### Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

### Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	AP.. 16..
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Wendeplattenschrauben-Set	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	40 mm

Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219812
------------------------------------	--------