



Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	215717 40/4
GTIN	4062406394974
Artikelklasse	220

Beschreibung

Ausführung:

Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe.
Ohne Innenkühlung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	AP.. 16..
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schneiden-Ø D_c	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219812 (15IP; 5,0 Nm)

Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219812
------------------------------------	--------