

HOLEX**Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 50/7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215853 50/7
GTIN	4062406396510
Artikelklasse	220

Beschreibung**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	98 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	97 mm
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
Ramplinglänge L für α _{max}	44,85 mm
Schneiden-Ø D _c	50 mm
Ramplingwinkel α _{max}	0,32 Grad
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm

passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Anzahl Schneiden Z	7
Ø D ₃	47 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814
------------------------------------	--------