



Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	215803 25/4
GTIN	4062406396541
Artikelklasse	220

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	105 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$	48 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	25 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Rampinglänge L für α_{max}	19,85 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Rampingwinkel α_{max}	0,72 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{min}$	47 mm
Auskraglänge L_1	49 mm
$\varnothing D_3$	22 mm

Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814
------------------------------------	--------