



Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	215803 20/3
GTIN	4062406396534
Artikelklasse	220

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	38 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	37 mm
Schaft-Ø D _s h6	20 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Schneiden-Ø D _c	20 mm
Auskräglänge L ₁	40 mm
Rampingwinkel α _{max}	0,96 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ramplinglänge L für α _{max}	14,85 mm
Gesamtlänge L _{ges}	90 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Ø D ₃	17 mm

Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814
------------------------------------	--------