



Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	338420 5
GTIN	4045197812261
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

h6-Schaft mit Weldonfläche zur Aufnahme auch in Weldon-/ Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

für Gewinde-Nenn-Ø d ₁ DIN 371	M7
für Gewinde-Nenn-Ø d ₁ DIN 374/376	M9 – M10
Verlängerung K ₂	6,2 mm
Verlängerung Ø D ₃	8 mm
für Gewinde-Schaft-Ø d ₂	7 mm

Verlängerung L ₂	60 mm
Verlängerung L ₃	130 mm
Produktart	Verlängerung