

Garant**Profilräumeinsatz innen Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus®-Profil:
IP8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	293017 IP8
GTIN	4062406396732
Artikelklasse	29L

Beschreibung**Ausführung:**

Mit TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen **in einem Arbeitsgang**.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020 – 293079.

Hinweis:

- **Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.**
- **Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.**

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS
Torx® Taumeln Außendurchmesser	2,3 mm
L	2 mm
Vorbohr-Ø	2 mm
Toleranz	+ 0,005 bis +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	25 mm

Ø d	12 mm
Beschichtung	TiN
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug