

**Garant****Profilräumeinsatz innen Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus®-Profil:  
IP40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	293017 IP40
GTIN	4062406396794
Artikelklasse	29L

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit TiN-Beschichtung.

**Verwendung:**

Zur Herstellung von Profilen **in einem Arbeitsgang**.

**Passend für:**

Profilräumhalter Nr. 293020 – 293079.

**Hinweis:**

- **Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.**
- **Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.**

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HSS
L	5 mm
Vorbohr-Ø	5,4 mm
Torx® Taumeln Außendurchmesser	6,6 mm
Toleranz	0,0 bis +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	25 mm

Ø d	12 mm
Beschichtung	TiN
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug