



## Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche, Typ: 12L



### Bestelldaten

Bestellnummer	338420 12L
GTIN	4045197812513
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

h6-Schaft mit Weldonfläche zur Aufnahme auch in Weldon-/ Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter.

#### Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

#### Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

### Technische Beschreibung

Verlängerung L <sub>2</sub>	100 mm
für Gewinde-Nenn-Ø d <sub>1</sub> DIN 374/376	M20
Verlängerung L <sub>3</sub>	330 mm
für Gewinde-Schaft-Ø d <sub>2</sub>	16 mm
Verlängerung K <sub>2</sub>	12 mm

Verlängerung $\varnothing D_3$	16 mm
Produktart	Verlängerung