

**Garant****Klemmdrehhalter SSSCL 45°, für Wendeschneidplatten SC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260707 16/12
GTIN	4062406396824
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm
ISO-Code Halter	SSSCR/L 1616H12
Kopflänge L <sub>1</sub>	18 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 1204..
Schaftgröße	16 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Unterlegplatte	269005 9
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
Plattengröße	12 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
Unterlegplatte Typ 9	269005 9
Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5