

Garant**Klemmdrehhalter SSSCR 45°, für Wendeschneidplatten SC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260706 16/12
GTIN	4062406396817
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	18 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 1204..
Unterlegplatte	269005 9
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Schaftgröße	16 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
Plattengröße	12 mm
ISO-Code Halter	SSSCR/L 1616H12
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 9	269005 9
Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5