

**Garant**
**Klemmdrehhalter SVHCR 107,5°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 25/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261308 25/11
GTIN	4062406396831
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	11 mm
Serie	QuickTurn
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	22,9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-Code Halter	SVHCR/L 2525M11
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22