

**Garant****Klemmdrehhalter SVHCL 107,5°, für Wendeschneidplatten VC., links,  
Schaft- / Plattengröße: 25/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261309 25/11
GTIN	4062406396848
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	SVHCR/L 2525M11
Kopflänge L <sub>1</sub>	22,9 mm
Gesamtlänge L	150 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Schaftgröße	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Plattengröße	11 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22