

Garant
VHM-T-Nuten-Schrupp-Schlichtfräser, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 18X8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	208027 18X8
GTIN	4062406397258
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Mit **neuer Hochleistungsbeschichtung** für höchste Standzeiten. Die Seitenflächen sind freigeschliffen und können dadurch im Werkstück nicht klemmen. Mit Schrupp-Schlichtprofil.

Hinweis:

Zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650.
Bis zum vollen Eingriff f_z mit 50 % fahren.

Nachfolgeprodukt für Nr. 208034.

Technische Beschreibung

Typ	NF
Schaft-Ø D_s	12 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,2 mm
Schneiden-Ø D_c	18 mm
Zähnezahl Z	6
Vorschub f_z in Stahl < 900 N/mm ²	0,034 mm
für T-Nuten DIN 650	10 mm
Freistellungs-Ø D_1	8 mm
Schneidenlänge L_c	8 mm

Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 851
Fräsprofil	kreuzverzahnt
Toleranz Nenn-Ø	d11
Spiralwinkel	10 Grad
Zustellrichtung	horizontal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Farbring	grün
Produktart	Nutenfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	105 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	60 m/min	P
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		