

Garant
VHM-Winkelfräser Form D 45°, TiAlN, Ø js14 DC: 38mm

Bestelldaten

Bestellnummer	208029 38
GTIN	4062406397753
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Mit neuer Hochleistungsbeschichtung für höchste Standzeiten.

Winkel-Toleranz ± 8 Winkelminuten.

Hinweis:

Zum Fräsen von Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.

Nachfolgeprodukt für Nr. 208036.

Bis zum vollen Eingriff f_z mit 50 % fahren.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	16 mm
Freistellungs-Ø D_1	15 mm
Zähnezahl Z	10
Form	D
Gesamtlänge L	80 mm
Schneiden-Ø D_c	38 mm
Schneidenlänge L_c	10 mm
Vorschub f_z in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM

Norm	DIN 1833
Toleranz Nenn-Ø	js14
Typ	N
Zustellrichtung	horizontal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Farbring	grün
Produktart	Winkelfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	105 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	60 m/min	P
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		