

Garant**HM-Bohrstange E.. SVJBR 142°, für Wendeschneidplatten VB., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	31,4 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Mittenversatz L ₃	2 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	E16R SVJBR/L 11
Halsbreite L ₄	9,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	22 mm
Schaft-Ø D ₅	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
---------------------------------	----------