

Garant**HM-Bohrstange E.. SVJBR 142°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261112 20/11
GTIN	4062406398026
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	142 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Gesamtlänge L	250 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	24 mm
ISO-Code Halter	E20S SVJBR/L 11
Kopflänge L_1	38 mm
Spannhöhe L_2	19 mm
Halsbreite L_4	11 mm
Mittenversatz L_3	2 mm
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Schaft-Ø D_5	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
---------------------------------	----------