

**Garant****HM-Bohrstange E.. SVJBR 142°, für Wendeschneidplatten VB., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261112 25/16
GTIN	4062406398033
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	E25S SVJBR/L 16
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Kopflänge L <sub>1</sub>	44 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	28 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	24 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	16,5 mm
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Gesamtlänge L	250 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Mittenversatz L <sub>3</sub>	4,6 mm
Schaft-Ø D <sub>5</sub>	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
---------------------------------	----------