

**Garant****HM-Bohrstange E.. SVJBL 142°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261113 16/11
GTIN	4062406398040
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Halsbreite L <sub>4</sub>	9,5 mm
ISO-Code Halter	E16R SVJBR/L 11
Mittenversatz L <sub>3</sub>	2 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	22 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Plattengröße	11 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Kopflänge L <sub>1</sub>	31,4 mm
Schaft-Ø D <sub>5</sub>	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
---------------------------------	----------