

**Garant****HM-Bohrstange E.. SVJBL 142°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261113 20/11
GTIN	4062406398057
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Einstellwinkel $\kappa$	142 Grad
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	24 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mittenversatz $L_3$	2 mm
ISO-Code Halter	E20S SVJBR/L 11
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Kopflänge $L_1$	38 mm
Spannhöhe $L_2$	19 mm
Halsbreite $L_4$	11 mm
Schaft-Ø $D_5$	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
---------------------------------	----------