

Garant**HM-Bohrstange E.. SVJBL 142°, für Wendeschneidplatten VB., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Halsbreite L ₄	16,5 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Kopflänge L ₁	44 mm
ISO-Code Halter	E25S SVJBR/L 16
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Einstellwinkel κ	142 Grad
Mittenversatz L ₃	4,6 mm
Spannhöhe L ₂	24 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	28 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
---------------------------------	----------