

Garant**Hand-Gewindebohrer-Satz Linksgewinde, unbeschichtet, M-LH: M16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130460 M16
GTIN	4062406398163
Artikelklasse	11G

Beschreibung**Ausführung:**

3-teiliger Satz, **bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.**

Verwendung:

Für metrische Linksgewinde nach DIN13.

Gewindeart: M-LH

Schneidstoff: HSS

Norm: DIN 352

Toleranzklasse: ISO 2 6H

Gewindesteigung: 2 mm

Gesamtlänge L: 80 mm

Schaft-Ø D_s: 12 mm

Schaft-Vierkant □: 9 mm

Kernloch-Ø: 14 mm

Technische Beschreibung

Gewindeart	M-LH
Schaft-Ø D _s	12 mm
Gewindesteigung	2 mm
Gewindetiefe	48 mm

Anzahl Spannuten	3
Gewindegröße	M16
Gesamtlänge L	80 mm
Norm	DIN 352
Schaft-Vierkant □	9 mm
Kernloch-Ø	14 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS
Gewinde-Ø	16 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	D
Anschnittform	A
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		

Alu > 10% Si	bedingt geeignet
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet
GG(G)	bedingt geeignet
Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet