

Garant
Hand-Gewindebohrer-Satz Linksgewinde, unbeschichtet, M-LH: M4

Bestelldaten

Bestellnummer	130460 M4
GTIN	4062406397999
Artikelklasse	11G

Beschreibung
Ausführung:

 3-teiliger Satz, **bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.**
Verwendung:

Für metrische Linksgewinde nach DIN13.

Gewindeart: M-LH

Schneidstoff: HSS

Norm: DIN 352

Toleranzklasse: ISO 2 6H

Gewindesteigung: 0,7 mm

Gesamtlänge L: 45 mm

 Schaft-Ø D_s: 4,5 mm

Schaft-Vierkant □: 3,4 mm

Kernloch-Ø: 3,3 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	0,7 mm
Gesamtlänge L	45 mm
Schaft-Ø D _s	4,5 mm
Gewindegröße	M4
Schaft-Vierkant □	3,4 mm

Anzahl Spannuten	3
Anzahl Schneiden Z	3
Kernloch-Ø	3,3 mm
Gewindeart	M-LH
Gewinde-Ø	4 mm
Schneidstoff	HSS
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gewindetiefe	12 mm
Norm	DIN 352
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	D
Anschnittform	A
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		

Stahl < 500 N/mm ²	geeignet
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet
GG(G)	bedingt geeignet
Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet