



Exzenter-Spannklemme mit Krallenscheibe, Gewinde M: M10



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 370008 M10 |
| GTIN | 4046368875849 |
| Artikelklasse | 37M |

Beschreibung

Ausführung:

- Geringer Platzbedarf, dadurch wenig Störkonturen.
- Spannen von beliebig geformten Werkstücken.

Klemmscheibe aus einsatzgehärtetem Stahl mit Stahl-Exzenter-schraube.

Lieferumfang:

1 Stück Stahlschraube, 1 Stück Klemmscheibe.

Hinweis:

Bei Klemme M 10 wird Sechskant-Winkelschraubendreher Gr. 7 benötigt!

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|---------|
| Spannkraft | 9 kN |
| Gewindelänge L | 20 mm |
| Exzenterweg S_1 | 1,6 mm |
| Maß A | 10,2 mm |
| maximales Anzugsmoment | 28 Nm |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Scheibenhöhe H | 9,6 mm |
| Innensechskantscheibe SW ₁ | 7 mm |
| Gewinde M | M10 |
| Krallenscheibe Ø D ₁ | 20,6 mm |
| Produktart | Exzenter-Spannklemme |