



Exzenter-Spannklemme mit Krallenscheibe, Gewinde M: M16



Bestelldaten

Bestellnummer	370008 M16
GTIN	4046368875924
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- Geringer Platzbedarf, dadurch wenig Störkonturen.
- Spannen von beliebig geformten Werkstücken.

Klemmscheibe aus einsatzgehärtetem Stahl mit Stahl-Exzenter-schraube.

Lieferumfang:

1 Stück Stahlschraube, 1 Stück Klemmscheibe.

Hinweis:

Bei Klemme M 10 wird Sechskant-Winkelschraubendreher Gr. 7 benötigt!

Technische Beschreibung

maximales Anzugsmoment	88 Nm
Exzenterweg S_1	2,5 mm
Scheibenhöhe H	12,7 mm
Spannkraft	27 kN
Maß A	15 mm

Gewinde M	M16
Innensechskantscheibe SW ₁	12 mm
Gewindelänge L	27 mm
Krallenscheibe Ø D ₁	30,1 mm
Produktart	Exzenter-Spannklemme