

Garant**Sandale anthrazit/schwarz Sicherheitssandale comfort ESD, S1 W2, EU-Schuhgröße: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	092051 40
GTIN	4062406400132
Artikelklasse	01S

Beschreibung**Ausführung:**

Der GARANT Sicherheitsschuh comfort verbindet höchstmöglichen Tragekomfort mit modernem Design. Innovative und hochwertige Materialien, sowie eine sehr hohe Verarbeitungsqualität „Made in Germany“ garantieren höchsten Schutz bei gleichzeitig minimalem Gewicht. Unterschiedliche Schaftweiten und die gezwickte Fertigungsweise ermöglichen ein „echtes“ Mehrweitesystem und somit eine ideale Lösung für verschiedene Fußweiten. Die konsequente Umsetzung ergonomischer Grundsätze und eine auswechselbare, gewichtsabhängige Dämpfung reduzieren signifikant Belastungen auf Knie und Rücken und tragen somit zur langfristigen Gesunderhaltung bei.

- **Obermaterial aus leichter aber widerstandsfähiger Microfaser.**
- **Atmungsaktives Funktionsfutter.**
- **Praktischer GARANT comfort Heel-Puller zum einfachen und schnellen Anziehen der Schuhe.**
- **GARANT comfort Fußbetteinlage mit gewichtsabhängiger Dämpfung.**
- **Laufsohle GARANT comfort TPU.**
- **Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).**

Sandale mit großflächiger Belüftungsstruktur.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Hinweis:

Schmale Ausführung W1 unter Nr. 092050.

- **GARANT Komfort-Fußbetteinlage mit gewichtsabhängiger Dämpfung finden Sie im Zubehör Fußschutz unter: 092864 (weich), 092865 (mittel), 092866 (hart).**
- **Standardmäßig werden Schuhe mit der Gr. 36-39 mit der weichen Dämpfung, Gr. 40-45 mit der mittleren Dämpfung und Gr. 46-48 mit der harten Dämpfung ausgeliefert.**
- **Ebenfalls im Zubehör Fußschutz finden Sie die passenden GARANT Schnürsenkel für den Schnürstiefel unter: 092855 120, sowie den Schnellverschluss für die Sandale; 092856 55 (Gr. 36-41) und 092856 65 (Gr.42-48).**

elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Schutzklasse: S1

Material Zehenschutzkappe: Aluminium

Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

Technische Beschreibung

Eigenschaft	Vario®-Dämpfung
EU-Schuhgröße	40
Material Zehenschutzkappe	Aluminium
Schutzklasse	S1
Norm	Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Sicherheitssandale