

Garant

**Fräs-Wendeschneidplatte XDPW 070308 SR, für Feedking HPC-Fräser,
HB7525, Typ: ST1400**



Bestelldaten

Bestellnummer	212927 ST1400
GTIN	4045197812568
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Vorschub f_z pro Zahn: 0,65 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: XDPW 070308 SR

Typ: ST1400

Eckenradius: 0,8 mm

Programmierradius bei $a_{p \max}$: 1,58 mm

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,58 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XDPW 070308 SR
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7525

Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,85 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,65 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		