

HOLEX®**Fräser HSS-E-SPM HPC, TiAlN, Ø DC: SET mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	191637 SET
GTIN	4045197812360
Artikelklasse	12W

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr leistungsfähiges Substrat für die Bearbeitung von Stahl- und Rostfrei-Werkstoffen.

Toleranz Nenn-Ø: 0 / -0,03

Zähnezahl Z: 4

Spiralwinkel: 38 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 1835 B mit h6

Zähnezahl Z: 4

Technische Beschreibung

Schaft	DIN 1835 B mit h6
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Zähnezahl Z	4
Toleranz Nenn-Ø	0 / -0,03
Spiralwinkel	38 Grad

Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	HSS E SPM
Norm	DIN 844 B
Typ	N
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Schafttoleranz	h6
Farbring	grün