

Flachgreifermagnet ohne Gewinde, SmCo₅, Ø: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085920 32
GTIN	2050000965227
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo₅).
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	220 N
Ø	32 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	200 °C
Gewicht	40 g
Höhe	7 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Werkstoff Magnetkern	SmCo ₅
Produktart	Flachgreifer-Magnet

