



Kühlmitteldüse HighPressure gerade, Gewinde: M8X1



Bestelldaten

Bestellnummer	319474 M8X1
GTIN	2050002047877
Artikelklasse	33C

Beschreibung

Ausführung:

Für eine gezielte Kühlung und Schmierung an der Schneide bzw. Evakuierung der Späne.

Hochdruckdüse – Speziell für hohe Drücke bis 80 bar. Verstellbare Winkellage der Düse. Robuste und langlebige Ausführung aus Aluminium.

Gerade Rund-Düse, Mehrlochausführung 5 (Löcher) × Ø 1 mm.

Verwendung:

Zum Einsatz an statischen und angetriebenen Drehhaltern über einen Gewindeanschluss.

Technische Beschreibung

Typ	gerade
Ausführung	Gewinde
Anschlussgewinde	M8×1
Rohrdurchlass-Ø	1 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Kühlmitteldüse

