



Satz 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, 1/2 Zoll-Vierkant 10-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	639430
GTIN	4013288184238
Artikelklasse	63F

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs-/Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**;

Steckschlüsseleinsätze nach **DIN 3124**.

Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern Sechskant-Einsatz mit Gewinde M6 – M12.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 10 St. Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Aufbewahrung in: Textilfalttasche mit Klettverschluss

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Anzahl Teile	10
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	10-19 mm

Herstellerbezeichnung	8790 C HF 1
Länge	165 mm
Breite	140 mm
Höhe	65 mm
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz