

## Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Ferrit, Ø: 63mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 085915 63     |
| GTIN          | 2050000965302 |
| Artikelklasse | 08Q           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Geschirmter Flachgreifer aus Hartferrit mit Gewindebuchse.**
- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

#### Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

### Technische Beschreibung

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Höhe                             | 14 mm    |
| Werkstoff Oberfläche             | verzinkt |
| Ø                                | 63 mm    |
| Gewindebuchse                    | ja       |
| Höhe mit Gewinde                 | 30 mm    |
| maximale Temperaturbeständigkeit | 120 °C   |
| Gewinde                          | M8 mm    |
| Gewicht                          | 240 g    |
| Nennhaltekraft                   | 350 N    |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Werkstoff Magnetkern | Ferrit              |
| Produktart           | Flachgreifer-Magnet |