

Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Ferrit, Ø: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085910 16
GTIN	2050000964770
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus **Hartferrit**.

- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.

Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	18 N
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Ø	16 mm
Höhe	4,5 mm
Gewicht	4,5 g
maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C
Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet

