



NC-Hochdruckspanner, Typ: 125



Bestelldaten

Bestellnummer	360565 125
GTIN	4062406401474
Artikelklasse	32P

Beschreibung

Ausführung:

Geringe Baumaße– Optimales Verhältnis von Spannbereich zur Gesamtlänge.
Stufenlose Einstellung – 100 % Spannkraft bei 360°.

Besonders steifer Grundkörper aus GJS-60, **Ober- und Unterseite geschliffen.**

Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.

- **Beidseitiges Gewinde (M8), zur Befestigung eines Werkstückanschlags.**
- **Verschleißarmer Kraftverstärker**
- **Präzise Ausrichtnuten.**
- **Seitliche Austrittsöffnung zur Abfuhr von Späne und Kühlmittel.**
- **Wartungsarme Hochdruckspindel – Konstante Druckleistung durch verschleißfestem, mechanischem Kraftverstärker.**

Merkmal:

- **Vollständig gekapselte, wartungsarme und nitrierte Spindel.**
- **Erhöhte Funktionssicherheit.**
- **Optimierter Späneschutz.**
- **Minimierter Reinigungsaufwand.**

Verwendung:

Horizontal einsetzbar. Vielseitig einsetzbares Spannmittel für Bearbeitungszentren.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Blockbacken und 1× Handkurbel.

Sonderzubehör:

Spannpratzen Nr. 360579.

Ausricht- und Fixiersatz Nr. 360530.

Gängige Backenfabrikate z.B. Nr. 361400– 361660, Nr. 361295– 361298.

Werkstückanschlag und Kurbel Nr. 360555 und 360800.

Backen-Schnellwechsel-System Nr. 361293 125 und 361294 125.

Hinweis:

Ausrichtmaße nicht kompatibel zu anderen Fabrikaten.

Technische Beschreibung

maximale Spannweite	230 mm
Quernut n H7	20 mm
Gesamtlänge L	441 mm
Spannkraft bis maximal	40 kN
r	128 mm
Grundkörperlänge a	398,5 mm
Spannbereich d	48 - 230 mm
Serie	NC
g	21 mm
t	62,5 mm
Spannbereich b	0 - 182 mm
Grundkörperhöhe c –0,02	95 mm
Grundkörperbreite B	126 mm
Typ	125
Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag	2
Farbcode für passendes Zubehör	HOLEX NC
Längsnut l H8	20 mm
Gewicht	30 kg
Schlüsselweite SW	14 mm
Gesamthöhe F	134,5 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

