

**Garant**

**HSS-Bohrstange AH.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 8/07mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	260328 8/07
GTIN	4062406401061
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Spannhöhe L <sub>2</sub>	7 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	8 mm
ISO-Code Halter	AH08K SDQCR/L07
Gesamtlänge L	125 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	12 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
---------------------------------	----------