

Garant

**HSS-Bohrstange AH.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 8/07mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	260329 8/07
GTIN	4062406401078
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	12 mm
Spannhöhe L_2	7 mm
ISO-Code Halter	AH08K SDQCR/L07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Gesamtlänge L	125 mm
Kopflänge L_1	20 mm
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L_3	8 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
---------------------------------	----------